

APT-COM™ 4 | Multi Management Software per registrare, comandare e controllare

Gestire, registrare, programmare e documentare: il nuovo Multi Management Software di BINDER offre tutto questo e molto altro ancora. Dalla registrazione conforme alla GLP, fino alla confortevole regolazione del programma e alla gestione fino a un massimo di 100 apparecchi: l'APT-COM™ 4 è utilizzabile in tutti i settori, facilitando sensibilmente procedure complesse di lavoro.



Multi Management Software APT-COM™

CARATTERISTICHE IMPORTANTI

APT-COM™ 4 BASIC Edition

- Gestione di fino a 5 apparecchi creati
- Gestione delle registrazioni (creare, eliminare, archiviare)
- Documentazione di valori di misurazione
- Panoramica centrale di tutti gli apparecchi in forma di grafico e di tabella
- Raffigurazione grafica delle misurazioni
- Editor di programma grafico e numerico
- Esportazione manuale dei valori di misurazione (file CSV/PDF)
- Interfaccia utente multilingue (italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo)
- Esecuzione del programma opzionale tramite APT-COM™
- Funzione timer
- Importazione di dati da APT-COM™ 3

APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition

Tutte le funzioni della BASIC Edition e in più:

- Gestione contemporanea di fino a 100 apparecchi collegati
- Panoramica centrale di tutti gli apparecchi in una mappa spaziale
- Messaggio di allarme via e-mail
- Server web per visualizzazione delle registrazioni
- Gestione utenti per parecchi utenti e molte autorizzazioni
- Esportazione automatica, con comando temporizzato dei valori di misurazione
- Resoconti per ulteriore elaborazione/archiviazione
- Backup e ripristino automatico/manuale

APT-COM™ 4 GLP Edition

Tutte le funzioni della PROFESSIONAL Edition e in più:

- Possibilità di validazione nel sistema secondo la normativa 21 CFR, parte 11
- Documentazione dei valori di misurazione in un file a prova di manomissione secondo le direttive GLP/GMP Audit-Trail
- Firme elettroniche

DETTAGLI

Edizioni	Cod. art.
APT-COM™ 4 BASIC-Edition	9053-0039
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	9053-0040
APT-COM™ 4 GLP-Edition	9053-0042

ACCESSORI

Denominazione	Descrizione	*	Cod. art.
Convertitore di interfaccia	fascio cavi RS 422 e convertitore di interfaccia RS 232 / RS 422 per il collegamento a un ripartitore 10x o a un apparecchio, USB-powered		
	esecuzione 120 V, 60 Hz	–	8012-0557
	esecuzione 230 V, 50/60 Hz	–	8012-0556
	fascio cavi RS 422 e convertitore di interfaccia RS 422 / Ethernet per il collegamento a un ripartitore 10x o a un apparecchio		
	esecuzione 120 V, 60 Hz	–	8012-0405
	esecuzione 230 V, 50/60 Hz	–	8012-0380
Convertitore di interfaccia RS485/RS422	fascio cavi RS 422 e convertitore di interfaccia RS 422 / USB per il collegamento al ripartitore 10x o a un apparecchio, USB-powered	–	8012-0665
	Fascio cavi RS 422 e convertitore di interfaccia RS 485 / RS 422 per il collegamento a un ripartitore 10x		
	esecuzione 115 V	–	8012-0599
Documentazione di qualifica	Documenti IQ/OQ - documentazione di supporto per la validazione a cura del cliente, comprendente: liste di controllo IQ/OQ incluse istruzioni di taratura e documentazione apparecchio completa; per software APT-COM GLP		
	A stampa in raccoglitore	–	7007-0004
	In forma digitale, formato PDF	–	7057-0004
Interfaccia RS 232, accessori	cavo di collegamento RS 232, 3 m per controller del vuoto abbinato alla pompa da vuoto con regolazione di velocità (VP 3.1)	–	5023-0143
Interfaccia RS 422, accessori	cavo di collegamento RS 422 (15 m) tra ripartitore e interfaccia RS 422	–	5023-0036
	cavo di prolunga RS 422 (50 m) tra convertitore di interfaccia e apparecchio o ripartitore RS 232 / RS 422	–	5023-0117
	ripartitore modulare per 10 interfacce RS	–	8012-0295
Kit allarme	per la trasmissione di messaggi d'allarme tramite il Multi Management Software ai sistemi d'allarme presenti	–	9052-0014

* Note › ultima pagina scheda tecnica

SERVIZI

Denominazione	Descrizione	*	Cod. art.
Servizi			
Servizio di validazione			
Esecuzione di IQ/OQ per APT-COM™	Esecuzione di IQ/OQ per APT-COM™ GLP Edition come da protocolli con un apparecchio collegato	05	DLo4-0012
	Esecuzione di IQ/OQ per APT-COM™ GLP Edition come da protocolli per ogni ulteriore apparecchio collegato	05	DLo4-0013
Istruzione per il software APT-COM™	Uso e possibilità di configurazione del software, programmazione e comando degli apparecchi tramite il Multi Management Software APT-COM™	05	DLo4-0003
Messa in servizio apparecchio con il software APT-COM™	Collegamento e configurazione di un apparecchio con il Multi Management Software APT-COM™, senza cablaggio a cura del cliente	05	DLo4-0002
Messa in servizio del software APT-COM™	Installazione e configurazione del software APT-COM™ sul PC approntato dal cliente. Condizione in base ai requisiti di sistema	05	DLo4-0001

* Note › ultima pagina scheda tecnica

NOTE

- 01 Nella zona del foro di accesso si può formare della condensa.
Si calcola una maggiorazione per i fori di accesso collocati in posizioni speciali.
- 02 La sigla UL viene eliminata con l'utilizzo di questa opzione.
- 03 La calibrazione dei sensori ha luogo presso un laboratorio di calibrazione accreditato.
- 04 La calibrazione ha luogo secondo lo standard di fabbrica BINDER.
- 05 I prezzi indicati s'intendono al netto delle spese di trasferta. Le spese di trasferta per la regione d'intervento sono riportate nel capitolo Assistenza tecnica BINDER.
Per gli interventi in Svizzera tutti i prezzi indicati per i servizi s'intendono al netto di una maggiorazione specifica del paese (su richiesta).

Rivenditore autorizzato

Geass S.r.l.
Via Ambrosini 8/2
10151 Torino
Tel. +39 011.22.91.578
info@geass.com
www.geass.com